Produktdatenblatt
Eigenschaften

5970487
Anschlußsatz winkel 2XActassi 125 cat5e UTP Aluminiumeffect Typ:CYB-DP



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	VDI-Anschlussset
Gerätedarstellung	Abgewinkelt
Art der Kabelabschirmung	UTP
Farbton	Aluminiummetallic
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Anzahl der Steckdosen	2
Anschlusstyp	RJ45
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	5e
Produktkompatibilität	Actassi
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) PC/ABS
Länge	84 mm
Höhe	84 mm
Breite	50 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	9,0 cm
VPE 1 Länge	10,0 cm
VPE 1 Gewicht	59,0 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,6 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	39,8 cm
VPE 2 Gewicht	898,0 g
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	400
VPE 3 Höhe	91,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	47,92 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months