



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman UFB
Produkt- oder Komponententyp	Bodentank
Installationssystem für die Verkabelung	Bodendose
Art des Bodens	Doppelboden Estrich Hohlraumboden
Form der Bodendose	Rechteckig
Geräteanwendung	Trockene Umgebung
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Deckel Gitter Einbaurahmen
Material	PA (Polyamid) 6
Länge	310 mm
Höhe	87 mm
Breite	310 mm

Montage

Normen	DIN VDE 0634 Teil 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,000 cm
VPE 1 Breite	33,500 cm
VPE 1 Länge	36,000 cm
VPE 1 Gewicht	3,347 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	7,344 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	52
VPE 3 Höhe	109,500 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	202,944 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------