



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy TR
Produkt- oder Komponententyp	Einsteckbrücke
Kurzbezeichnung des Geräts	TRA
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	TRV Schraubklemme Klemmenleiste TRP einschieben Klemmenleiste TRR Federklemme Klemmenleiste TRH IDC Klemmenleiste
Anzahl der Wege	4-polig

Zusatzmerkmale

Kabel-Querschnitt	2,5 mm ²
Anzahl der Verbindungen	4 2 3
Anzahl von Messeingängen	4 2 1 6 3
Menge pro Satz	Satz á 50
Produktgewicht	3,4 g
Farbe	Rot

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,500 cm
VPE 1 Breite	6,000 cm
VPE 1 Länge	15,000 cm
VPE 1 Gewicht	3,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	2,500 cm
VPE 2 Breite	6,000 cm
VPE 2 Länge	15,000 cm
VPE 2 Gewicht	170,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	1250
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	4,386 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------