



Hauptmerkmale

Baureihe	Linery
Produktname	Linery TR
Produkt- oder Komponententyp	Einsteckbrücke
Kurzbezeichnung des Geräts	TRA
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	TRV Schraubklemme Klemmenleiste TRP einschieben Klemmenleiste TRR Federklemme Klemmenleiste TRH IDC Klemmenleiste
Anzahl der Wege	20-polig

Zusatzmerkmale

Kabel-Querschnitt	4 mm ²
Anzahl der Verbindungen	3 2 4
Anzahl von Messeingängen	1 4 2 6 3
Menge pro Satz	Satz à 10
Produktgewicht	20 g
Farbe	Rot

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	17,0 cm
VPE 1 Gewicht	19,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	3,0 cm
VPE 2 Breite	6,0 cm
VPE 2 Länge	17,0 cm
VPE 2 Gewicht	196,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	560
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	11,746 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------