



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	TR
Produkt- oder Komponententyp	Baugruppenträger
Kurzbezeichnung des Geräts	TRA
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	TRV Schraubklemme - abnehmbare Träger-Trennung Klemmenleiste TRR Federklemme - abnehmbare Träger-Trennung Klemmenleiste TRP einschieben - abnehmbare Träger-Trennung Klemmenleiste
Länge	28 mm
Dicke	6,2 mm

Zusatzmerkmale

Sicherungsgröße	5 x 20 mm
Kabel-Querschnitt	2,5 Mm ² 4 mm ²
Anzahl der Verbindungen	2 1
Anzahl der Klemmen	2 3
Anzahl von Messeingängen	1 0
Montagemodus	Steckbar
Menge pro Satz	Satz à 10
Produktgewicht	3,85 g
Farbe	Schwarz

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,7 cm
VPE 1 Breite	3,0 cm
VPE 1 Länge	3,7 cm
VPE 1 Gewicht	3,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	2 cm
VPE 2 Breite	6 cm
VPE 2 Länge	10,5 cm
VPE 2 Gewicht	40 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	1000
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	4,318 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------