

Produktdatenblatt

Eigenschaften

ZBZ1902RA

Drucktaster, Schutz für rauhe Umgebungen,
Montage um 90° gedreht



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB4 Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp	Schutz
Zubehör / Teilekategorie	Isolationszubehör
Produktkompatibilität	ZB5BC ZB4BC
Zubehör / Zielkategorie	Drucktaster Für Standardkopf
Farbe	Schwarz
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Kunststoff
Zusätzliche Informationen für den Bediener	Horizontale Montage
Produktgewicht	0,01 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Schutzart (IK)	IK05 entspricht IEC 50102

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,4 cm
VPE 1 Breite	5,5 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
VPE 1 Gewicht	8 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,08 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------
