



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Drehanschlussstecker
Farbton	Rot
Menge pro Satz	Satz à 100

Zusatzmerkmale

Anschlüsse - Klemmen	Dreh- 2...12,5 mm ² Flexibel verseilt Kabel Dreh- 2...12,5 mm ² Starr verseilt Kabel Dreh- 2...12,5 mm ² starr Kabel
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	440 V AC
Material	PA (Polyamid)
Höhe	20 mm
Breite	14 mm
Länge	28 mm

Montage

Normen	EN 60998-2-4
--------	--------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	2,000 cm
VPE 1 Länge	3,000 cm
VPE 1 Gewicht	2,500 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	5,500 cm
VPE 2 Breite	8,000 cm
VPE 2 Länge	12,000 cm
VPE 2 Gewicht	273,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	4000
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	11,348 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------