



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	VDI-Anschlusset
Gerätedarstellung	Abgewinkelt
Lichtwellenleiter-Typ	Multimodus
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Wandmontage
Anzahl der Steckdosen	1
Anschlusstyp	SC
Austauschmodus	Duplex
Material	PC/ABS ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Länge	84 mm
Höhe	84 mm
Breite	40 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
