



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	VDI-Anschlusset
Gerätedarstellung	Flach
Geliefertes Zubehör	Montageadapter
Art der Kabelabschirmung	UTP
Farbton	Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Service-Träger mit 80-mm-Frontseite
Anzahl der Steckdosen	2
Anschlussstyp	RJ45
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	6
Produktkompatibilität	Actassi
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) PC/ABS
Länge	84 mm
Höhe	84 mm
Breite	27 mm

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Gewicht	45,91 g

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---