



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt- oder Komponententyp | Kabelkanal |
| Zubehör / Teilekategorie | Verkabelungszubehör |
| Kompatible Produktfamilie | Spacial S3D Spacial CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM |
| Geräteaufbau | Ohne Deckel |
| Menge pro Satz | Satz à 8 |

Zusatzmerkmale

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Farbe | Blau (RAL 5000) |
| Befestigungsmodus | Klipphalterung Durch Schrauben |
| Material | PVC (Polyvinylchlorid) |
| Höhe | 55 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 30 mm |
| Produktgewicht | 0,8 kg |
| Gesamtzahl der Drähte | 110 |

Montage

| | |
|---------------------------------|--|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5...60 °C |
| Flammenfestigkeit | V-0 entspricht UL 94 |
| Feuerbeständigkeit | 960 °C entspricht IEC 60695-2-1/1 |
| Normen | DIN 43659 VDE 0506 VDE 0660 NF C 68-102 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 8,5 cm |
| VPE 1 Breite | 11,0 cm |
| VPE 1 Länge | 200,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 625,0 g |
| VPE 2 Art | PAL |
| VPE 2 Menge | 320 |
| VPE 2 Höhe | 77,0 cm |
| VPE 2 Breite | 280,0 cm |
| VPE 2 Länge | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 200,0 kg |
| VPE 3 Art | CAR |
| VPE 3 Menge | 8 |
| VPE 3 Höhe | 11,0 cm |

| | |
|---------------|----------|
| VPE 3 Breite | 85,0 cm |
| VPE 3 Länge | 200,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 5,0 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|--|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|