



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy TR
Produkt- oder Komponententyp	Einsteckbrücke
Kurzbezeichnung des Geräts	TRA
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	TRV Schraubklemme Klemmenleiste TRP einschieben Klemmenleiste TRH IDC Klemmenleiste TRR Federklemme - Durchlass Klemmenleiste TRR Federklemme - Schutzterdung Klemmenleiste, length = 78 mm TRR Federklemme - Flachstecker-Trennung Klemmenleiste TRR Federklemme - abnehmbare Träger-Trennung Klemmenleiste
Anzahl der Wege	2-polig

Zusatzmerkmale

Kabel-Querschnitt	2,5 mm ²
Anzahl der Verbindungen	3 4 2
Anzahl von Messeingängen	2 6 1 3 4
Menge pro Satz	Satz á 50
Produktgewicht	1,7 g
Farbe	Rot

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	4,000 cm
VPE 1 Länge	13,000 cm
VPE 1 Gewicht	0,900 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	2,000 cm
VPE 2 Breite	4,000 cm
VPE 2 Länge	13,000 cm
VPE 2 Gewicht	84,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	1750
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm

VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	3,136 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------