



## Hauptmerkmale

Baureihe	Linery
Produkt- oder Komponententyp	Cable end
Kabelendgröße	Mittel
Normen	DIN 46228-4
Verpackungstyp	Spender
Menge pro Satz	5 Sätze von 100
Kabel-Querschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

## Zusatzmerkmale

Kabelendtyp	Doppelader
Zusätzliche Informationen	Without marker tag holder
Farbe	Blau
Blendenmaterial	Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff	Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl der Kabel	2
AWG-Messgerät	AWG 20
Frontringabmessungen	Ø 2,8 x 5 mm
Rohrdurchmesser	2 mm
Länge	15 mm
Rohrlänge	8 mm
Produktgewicht	0,13 kg

## Montage

Produktzertifizierungen	cCSAus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...105 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,400 cm
VPE 1 Breite	0,400 cm
VPE 1 Länge	1,400 cm
VPE 1 Gewicht	0,100 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	500
VPE 2 Höhe	13,000 cm
VPE 2 Breite	7,000 cm
VPE 2 Länge	12,600 cm
VPE 2 Gewicht	126,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	5000

VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	1,605 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------