



## Hauptmerkmale

Baureihe	Linery
Produkt- oder Komponententyp	Cable end
Kabelendgröße	Mittel
Normen	NF C 63-023
Verpackungstyp	Beutel
Menge pro Satz	Satz à 100
Kabel-Querschnitt	6 mm <sup>2</sup>

## Zusatzmerkmale

Kabelendtyp	Einzelader
Zusätzliche Informationen	For additional marker tag holder
Farbe	Grün
Blendenmaterial	Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff	Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl der Kabel	1
AWG-Messgerät	AWG 10
Frontringabmessungen	Ø 6,9 mm
Rohrdurchmesser	3,9 mm
Länge	20 mm
Rohrlänge	12 mm
CAD-Gesamttiefe	20 mm
Produktgewicht	0,045 kg

## Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...105 °C
---------------------------------	--------------

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,400 cm
VPE 1 Breite	0,400 cm
VPE 1 Länge	1,400 cm
VPE 1 Gewicht	0,400 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	4,000 cm
VPE 2 Breite	6,000 cm
VPE 2 Länge	9,000 cm
VPE 2 Gewicht	41,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	8000

VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	3,530 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------