



Hauptmerkmale

Baureihe	Linery
Produkt- oder Komponententyp	Cable end
Kabelendgröße	Mittel
Normen	NF C 63-023
Verpackungstyp	Beutelreihe
Menge pro Satz	10 Satz à 100
Kabel-Querschnitt	0,25 mm ²

Zusatzmerkmale

Kabelendtyp	Einzelader
Zusätzliche Informationen	Without marker tag holder
Farbe	Gelb
Blendenmaterial	Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff	Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl der Kabel	1
AWG-Messgerät	AWG 26
Frontringabmessungen	Ø 2,3 mm
Rohrdurchmesser	1,1 mm
Länge	12 mm
Rohrlänge	8 mm
Produktgewicht	0,06 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...105 °C
---------------------------------	--------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,400 cm
VPE 1 Breite	0,400 cm
VPE 1 Länge	1,400 cm
VPE 1 Gewicht	0,100 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	1000
VPE 2 Höhe	2,000 cm
VPE 2 Breite	12,000 cm
VPE 2 Länge	18,000 cm
VPE 2 Gewicht	64,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	80000
VPE 3 Höhe	30,000 cm

VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,666 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------