



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy TR
Produkt- oder Komponententyp	Einsteckbrücke
Kurzbezeichnung des Geräts	TRA
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	TRV Schraubklemme Klemmenleiste TRP einschieben Klemmenleiste TRR Federklemme Klemmenleiste TRH IDC Klemmenleiste
Anzahl der Wege	20-polig

Zusatzmerkmale

Kabel-Querschnitt	2,5 mm ²
Anzahl der Verbindungen	3 4 2
Anzahl von Messeingängen	3 1 4 6 2
Menge pro Satz	Satz à 10
Farbe	Rot

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,4 cm
VPE 1 Breite	2,4 cm
VPE 1 Länge	10,4 cm
VPE 1 Gewicht	17 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	2 cm
VPE 2 Breite	7 cm
VPE 2 Länge	15 cm
VPE 2 Gewicht	174 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	550
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	9,917 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------