



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy TR
Produkt- oder Komponententyp	Aufteilung
Kurzbezeichnung des Geräts	TRA
Zubehör / Teilekategorie	Isolationszubehör
Produktkompatibilität	TRV Schraubklemme - Durchlass Klemmenleiste, length = 47,7 mm TRV Schraubklemme - Schutzerdung Klemmenleiste, length = 47,7 mm TRV Schraubklemme - Flachstecker-Trennung Klemmenleiste, length = 55 mm
Dicke	2 mm

Zusatzmerkmale

Kabel-Querschnitt	2,5 Mm ² 6 Mm ² 10 Mm ² 4 mm ²
Anzahl der Verbindungen	2
Anzahl von Messeingängen	2 1
Menge pro Satz	Satz á 50
Produktgewicht	4,9 g
Farbe	Grau

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,500 cm
VPE 1 Breite	5,000 cm
VPE 1 Länge	5,500 cm
VPE 1 Gewicht	5,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	3,000 cm
VPE 2 Breite	17,000 cm
VPE 2 Länge	17,000 cm
VPE 2 Gewicht	250,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	1600
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	8,550 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------