



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Geräteabgang
Produktname	Linergy FM
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse PrismaSeT Prisma PH Gehäuse
Produktkompatibilität	Räumliche Abgrenzungen
Schutzart (IP)	IPxx B

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene Rückwand ohne Aussparung Rückwand mit Schlitzen
Installiertes Gerät	Modulares Gerät
Beschreibung der Pole	3P + N
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Nennbetriebsstrom I _e	200 A
[I _n] Bemessungsstrom	200 A bei 40 °C
[I _{pk}] Bemessungs-Stoßstrom	30 kA
I ² t bei Aktivierung	6700000 A ² .s
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: gecrimpter Kabelschuh 50 mm ² Versorgung: biegsame Schienen, 20 x 3 mm Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase), 12 x 4...10 mm ² (flexibel) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Phase), 12 x 4...10 mm ² (fest) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral), 18 x 4...10 mm ² (flexibel) Verteilung: Schnellanschlussklemmenleisten (Neutral), 18 x 4...10 mm ² (fest)
9-mm-Raster	48
Gesamtzahl der 18-mm-Module	24
Produktgewicht	1,6 kg
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)

Montage

Normen	IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 60947-7-1
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7 cm
VPE 1 Breite	7,8 cm
VPE 1 Länge	44,5 cm

VPE 1 Gewicht	1,563 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7 cm
VPE 2 Breite	38,5 cm
VPE 2 Länge	44,5 cm
VPE 2 Gewicht	7,838 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	95 cm
VPE 3 Breite	60 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	194 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------