



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XAP
Produkt- oder Komponententyp	Leere Kontrollstation, Druckguss
Kurzbezeichnung des Geräts	XAPD
Produktbestimmung	Für Steuer- und Signalisierungseinheiten, Ø 22 mm
Größe der Produktfrontplatte	80 x 175 mm
Nutzbare Tiefe	74,5 mm
Anzahl der Ausschnitte	3 Aussparungen
Farbe des Schaltschranksockels	Grau (RAL 7035)
Farbe der Abdeckung	Grau (RAL 7035)
Material	Zinkdruckguss
Verkauf je unteilbare Menge	1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Zusatzmerkmale

Anzahl der vertikalen Zeilen	1
Anzahl der horizontalen Reihen	3
Abmessungen des Ausschnitts	Ø 22 mm
Typ der Bedieneinheit	Metall
Kabeleinführung	2 Kabelverschraubung entspricht ISO
Gewindetyp	M25 x 1.5
CAD-Gesamtbreite	80 mm
CAD-Gesamthöhe	175 mm
CAD-Gesamttiefe	77 mm
Produktgewicht	1,145 kg

Montage

Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse I entspricht IEC 61140
Schutzart (IK)	IK07 entspricht IEC 62262
Chemikalienbeständigkeit	Special treatment can be obtained on request
Produktzertifizierungen	EAC

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,000 cm
VPE 1 Breite	12,000 cm
VPE 1 Länge	18,300 cm
VPE 1 Gewicht	1,322 kg

VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	8,341 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	74,728 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------