

Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktspezifische Anwendung	30 mm additional space on each fixation side (a total of 60 mm)
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Querschiene
Anwendung	Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses	-



Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SF geeignetes Gehäuse Spacial Spacial SM Kompaktgehäuse
Montageort	Auf Gehäusestruktur
Montagehalterung	Stütze
Geräteaufbau	Befestigungselemente 2 Traversen
Menge pro Satz	Satz à 1
Material	Galvanisierter Stahl
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Anpassung	Verstellbar in Schritten à 25 mm
Anzahl der horizontalen Reihen	3
Max. Last	110 kg
Höhe	90 mm
Breite	Nennwert: 600 mm Nützlich: 509 mm
Tiefe	12 mm
Dicke	1,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,5 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	51,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,525 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China

 [RoHS-Erklärung Für China](#)

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

 [Ja](#)

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
