



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Baureihe | Spacial |
| Zubehör / Teilekategorie | Gehäusezubehör |
| Produkt- oder Komponententyp | Sockelseitenteil |
| Anwendung | Mehrzweck |
| Nennmaße des Gehäuses | - |
| Geräteaufbau | Befestigungselemente 4 Eckabdeckung 2 Seitenteil |
| Kompatible Produktfamilie | Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFHD |
| Montagehalterung | Vorderer Sockel |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------|------------------|
| Befestigungsart | Durch Schrauben |
| Material | Edelstahl 304L |
| Oberflächenbeschaffenheit | Unbehandelt |
| Höhe | 100 mm |
| Tiefe | Nennwert: 800 mm |
| Produktgewicht | 2,646 kg |

Montage

| | |
|----------------|--------------------------|
| Schutzart (IP) | IP30 (kompletter Sockel) |
| Schutzart (IK) | IK10 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 6,0 cm |
| VPE 1 Breite | 10,5 cm |
| VPE 1 Länge | 64,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 2,994 kg |
| VPE 2 Art | PAM |
| VPE 2 Menge | 100 |
| VPE 2 Höhe | 100,0 cm |
| VPE 2 Breite | 100,0 cm |
| VPE 2 Länge | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 312,0 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
