



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Angebotstyp	Ersatzteil
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Schnelle Quertraversen
Anwendung	Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses	-

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SF
Montageort	Auf Gehäusestruktur
Montagehalterung	Anpassungsprofil, auf SM Gehäuse
Installationsrichtung	Tiefe
Geräteaufbau	Befestigungselemente 2 Traversen
Menge pro Satz	Satz à 1
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Galvanisiert
Befestigungsmodus	Durch Schrauben Geklippt - an der Struktur Ort
Anpassung	Verstellbar in Schritten à 25 mm
Anzahl der horizontalen Reihen	4
Max. Last	120 kg
Höhe	Nennwert: 400 mm Nützlich: 300 mm
Breite	120 mm
Tiefe	20 mm
Dicke	1,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,2 cm
VPE 1 Breite	12,0 cm
VPE 1 Länge	37,0 cm
VPE 1 Gewicht	775,0 g
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	45,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	126,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------