



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	KBF3
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Produktkompatibilität	V6 V5
Grifffarbe	Schwarz

Zusatzmerkmale

Farbe der Grifffrontplatte	Schwarz
Verriegelung des Drehgriffs	Ohne
Beschriftung	0 - 1
Befestigung	Durch 4 Schrauben
Abmessung der Frontplatte des Griffs	90 x 90 mm
Höhe	90 mm
Breite	90 mm
Produktgewicht	0,16 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10 cm
VPE 1 Breite	15,3 cm
VPE 1 Länge	9,5 cm
VPE 1 Gewicht	193 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	2,405 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------