



Hauptmerkmale

Baureihe	Linery
Produktname	HK
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Beschreibung der Pole	3P + N
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	25 A
I ² t bei Aktivierung	200000 A ² .s
Anzahl von Kabeln	4 Kabel 4 mm ² bei 105 °C
Breite	54 mm
Höhe	105 mm
Tiefe	61 mm

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V entspricht IEC 60439-1
9-mm-Raster	6
Produktgewicht	0,145 kg

Montage

Normen	IEC 60439
Produktzertifizierungen	UL[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]LR0S (Lloyds register of shipping)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,3 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	13,5 cm
VPE 1 Gewicht	228,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	9,927 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------