



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Elektrische Verbindung	Plug-in
Max. Anzahl der Kontakte	20
Gehäusematerial	Kunststoff

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Insertion mount
Tiefe	30 mm
Höhe	6 mm
Breite	50 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,6 cm
VPE 1 Breite	3,0 cm
VPE 1 Länge	5,0 cm
VPE 1 Gewicht	4,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	0,6 cm
VPE 2 Breite	5,0 cm
VPE 2 Länge	3,0 cm
VPE 2 Gewicht	9,0 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	200
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	15,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	1,104 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China

 [RoHS-Erklärung Für China](#)

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

 [Ja](#)

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
