



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSXm mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Drehgriff - vertikal Installation
Beschreibung Pole	1 3P oder 4P: Montageplatte Träger: NSXm vertikal Anlage
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	5
Normen	IEC 61496-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	250 mm
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSXm ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 direkt 8 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSXm ohne fixiert direkter Drehgriff vertikal 3P oder 4P 1 direkt 8 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSXm mit fixiert Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 direkt 8

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	26 cm
VPE 1 Länge	26,5 cm
VPE 1 Gewicht	554 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	17 cm
VPE 2 Breite	27,5 cm

VPE 2 Länge	27,5 cm
VPE 2 Gewicht	5,687 kg
VPE 3 Art	BB1
VPE 3 Menge	10
VPE 3 Höhe	17 cm
VPE 3 Breite	27,5 cm
VPE 3 Länge	27,5 cm
VPE 3 Gewicht	5,687 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------