



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung Pole	4 3P: Montageplatte Träger: CVS100 - 160 vertikal Anlage 3 4P: Montageplatte Träger: CVS100 - 160 vertikal Anlage 4 3P: Montageplatte Träger: CVS250 vertikal Anlage 3 4P: Montageplatte Träger: CVS250 vertikal Anlage 4 3P: Montageplatte Träger: NSX100 - 160 vertikal Anlage 3 4P: Montageplatte Träger: NSX100 - 160 vertikal Anlage 4 3P: Montageplatte Träger: NSX250 vertikal Anlage 3 4P: Montageplatte Träger: NSX250 vertikal Anlage
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung Linergy FC
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	7
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	350 mm
Breite	500 mm

Produktgewicht	1,1 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 8</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 Linergy FC 8</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 Linergy FC 9</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 11</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 12</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 12</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 Linergy FC 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 10</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 4 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13</p> <p>600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 3 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13</p>

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	36,5 cm
VPE 1 Länge	51,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,139 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	17,0 cm
VPE 2 Breite	37,5 cm
VPE 2 Länge	52,5 cm
VPE 2 Gewicht	11,744 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	160
VPE 3 Höhe	79,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	199,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------