


LVS03275

PrismaSeT-P, Frontplatte,
ComPacT NSX/NSX Vigi400-630
3-4polig, vertikal, Breite=650mm, Höhe=9Module





Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	<p>ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation</p> <p>EasyPact: fixiert CVS400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation</p> <p>EasyPact: fixiert CVS630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation</p> <p>ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation</p> <p>ComPact: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation</p> <p>ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation</p> <p>ComPact: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation</p> <p>ComPact: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation</p> <p>ComPact: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation</p> <p>ComPact: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation</p> <p>ComPact: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation</p> <p>ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation</p> <p>ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation</p> <p>ComPact: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation</p> <p>ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation</p> <p>ComPact: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation</p> <p>ComPact: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation</p> <p>ComPact: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation</p> <p>ComPact: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation</p> <p>ComPact: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation</p>
Beschreibung Pole	<p>1 4P: Montageplatte Träger: NSX400 vertikal Anlage</p> <p>1 3P: Montageplatte Träger: CVS400 vertikal Anlage</p> <p>1 4P: Montageplatte Träger: CVS400 vertikal Anlage</p> <p>1 3P: Montageplatte Träger: CVS630 vertikal Anlage</p> <p>1 4P: Montageplatte Träger: CVS630 vertikal Anlage</p> <p>1 3P: Montageplatte Träger: NSX400 vertikal Anlage</p> <p>1 3P: Montageplatte Träger: NSX630 vertikal Anlage</p> <p>1 4P: Montageplatte Träger: NSX630 vertikal Anlage</p>
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Linergy FC Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	9
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	450 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	1,72 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	46,5 cm
VPE 1 Länge	51,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,733 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	11,0 cm
VPE 2 Breite	52,5 cm
VPE 2 Länge	52,5 cm
VPE 2 Gewicht	10,894 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	76,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	141,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------