



### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Kanal PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Kanal
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung Pole	1 4P: Montageplatte Träger: NSX100 - 160 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NSX250 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NSX100 - 160 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NSX250 vertikal Anlage
Betriebsposition	Vertikal

### Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 300 mm
Anschlussposition	Frontanschluss Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	11
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	550 mm
Breite	300 mm
Produktgewicht	1,16 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 11
	300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 11
	400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 11
	400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 11
	400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 11
	400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 11
	300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 11
	300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 11
	400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 11
	400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 11
	400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 11
	400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 11
	300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
	300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
	300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
	300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
	300 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
	300 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
	300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
	300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
	300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
	300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
	300 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13
	300 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 13

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	26,5 cm
VPE 1 Länge	56,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,16 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	16,644 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	43,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	76,5 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------