



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Einfach Klappbar
Art der Frontplatte	Einfach

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	13
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	650 mm
Breite	321 mm
Produktgewicht	2,28 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	32,000 cm
VPE 1 Länge	64,500 cm
VPE 1 Gewicht	2,403 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	20,000 cm
VPE 2 Breite	34,000 cm
VPE 2 Länge	68,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,187 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	117,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm

VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	163,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------