



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Kanal
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPacT: fixiert NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fixiert NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung Pole	1 4P: Montageplatte Träger: NSX400 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NSX400 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NSX630 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NSX630 vertikal Anlage
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	8
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	400 mm
Breite	250 mm
Produktgewicht	0,8 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX400 ohne fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX400 ohne fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX400 ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX400 ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX400 ohne fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX400 ohne fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX630 ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX630 ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPacT NSX630 ohne fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPacT NSX630 ohne fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 12

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	26,3 cm
VPE 1 Länge	41,2 cm
VPE 1 Gewicht	817,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	17,0 cm
VPE 2 Breite	27,8 cm
VPE 2 Länge	43,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,436 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	80,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	214,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------