



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	FuPact: fixiert ISFT160 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Installation
Beschreibung Pole	4 3P: Montageplatte Träger: ISFT160 vertikal Anlage
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung Hinterer Anschluss
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	6
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	300 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	1,12 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse FuPact ISFT160 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 direkt 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse FuPact ISFT160 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 direkt 8 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse FuPact ISFT160 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 8 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse FuPact ISFT160 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse FuPact ISFT160 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse FuPact ISFT160 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 direkt 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	31,5 cm
VPE 1 Länge	51,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,129 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	16,5 cm
VPE 2 Breite	32,0 cm
VPE 2 Länge	53,0 cm
VPE 2 Gewicht	11,598 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	180
VPE 3 Höhe	78,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	219,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------