



#### Hauptmerkmale

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Baureihe                     | PrismaSeT   |
| Baureihe                     | PrismaSeT G   |
| Produkt- oder Komponententyp | Schiene   |
| Zubehör / Teilekategorie     | Installationszubehör  |
| Kompatible Produktfamilie    | PrismaSeT PrismaSeT G   |
| Schiendentyp                 | Modular<br>Verstellbar  |
| Installiertes Gerät          | TeSys: fixiert GV2L<br>TeSys: fixiert GV2P<br>TeSys: fixiert GV3<br>ComPact: fixiert NG160 ohne Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter<br>ComPact: fixiert NG160 NA ohne Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter<br>ComPact: fixiert NG160 mit Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter<br>ComPact: fixiert NSXm ohne Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation<br>ComPact: fixiert NSXm mit Erdschlussenschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation |
| Beschreibung der Pole        | 9 3P: fixiert GV2L<br>9 3P: fixiert GV2P<br>7 3P: fixiert GV3<br>1 3P: fixiert NG160<br>1 4P: fixiert NG160<br>1 3P: fixiert NG160 NA<br>1 4P: fixiert NG160 NA<br>1 3P oder 4P: fixiert NSXm vertikal Anlage   |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Zusatzmerkmale

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Die Installationsbeschreibung        | Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm<br>Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm   |
| Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm) | 3 Module: GV2L, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse<br>3 Module: GV2L, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse<br>3 Module: GV2P, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse<br>3 Module: GV2P, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse<br>5 Module: GV3, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse<br>5 Module: GV3, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse<br>5 Module: NG160 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse<br>5 Module: NG160 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse<br>5 Module: NG160 NA ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse<br>5 Module: NG160 NA ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse<br>7 Module: NSXm ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse<br>7 Module: NSXm ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse<br>7 Module: NSXm ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse<br>7 Module: NSXm ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse<br>5 Module: NG160 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse<br>5 Module: NG160 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse<br>7 Module: NSXm mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse<br>7 Module: NSXm mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse<br>7 Module: NSXm mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse<br>7 Module: NSXm mit Erdchluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse |
| 9-mm-Raster                          | 48   |
| Menge pro Satz                       | Satz à 1   |
| Höhe                                 | 58 mm  |
| Breite                               | 467 mm   |
| Tiefe                                | 97 mm  |
| Produktgewicht                       | 0,34 kg  |
| Farbe                                | Natur  |
| Material                             | Metall   |

## Montage

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Normen                  | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Produktzertifizierungen | ASTA                       |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 10,500 cm |
| VPE 1 Breite  | 5,700 cm  |
| VPE 1 Länge   | 46,800 cm |
| VPE 1 Gewicht | 307,000 g |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 10        |
| VPE 2 Höhe    | 15,500 cm |
| VPE 2 Breite  | 31,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 49,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 3,510 kg  |
| VPE 3 Art     | P12       |

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 3 Menge   | 300        |
| VPE 3 Höhe    | 104,000 cm |
| VPE 3 Breite  | 80,000 cm  |
| VPE 3 Länge   | 120,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 123,000 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt  |
| REACH-Verordnung                    | REACH-Deklaration  |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja   |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja   |
| Quecksilberfrei                     | Ja   |
| RoHS-Richtlinie für China           | RoHS-Erklärung Für China   |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | Ja   |
| Umweltpunktdeklaration              | Produktumweltprofil  |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                            |
| PVC-frei                            | Ja   |
| Enthält Halogene                    | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen                                   |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|