



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Schiene
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G
Schienentyp	Modular Rückseite
Installiertes Gerät	Altstart: ATS01N103/106FT TeSys: fixiert D or K contactors <= 40 A - horizontal Installation TeSys: fixiert GV2 + D or K contactors <= 40 A - horizontal Installation TeSys: fixiert GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 - horizontal Installation TeSys: fixiert TeSys U - horizontal Installation
Beschreibung der Pole	9 4P: fixiert D or K contactors <= 40 A horizontal Anlage 9 3P: fixiert GV2 + D or K contactors <= 40 A horizontal Anlage 7 3P: fixiert GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 horizontal Anlage 9 3P: fixiert TeSys U horizontal Anlage

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	4 Module: ATS01N103/106FT in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 4 Module: ATS01N103/106FT in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 4 Module: ATS01N103/106FT in 555 mm breitPaketgehäuse 3 Module: D or K contactors <= 40 A, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: D or K contactors <= 40 A, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: D or K contactors <= 40 A, direkt in 555 mm breitPaketgehäuse 5 Module: GV2 + D or K contactors <= 40 A, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: GV2 + D or K contactors <= 40 A, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 5 Module: GV2 + D or K contactors <= 40 A, direkt in 555 mm breitPaketgehäuse 7 Module: GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 7 Module: GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 7 Module: GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65, direkt in 555 mm breitPaketgehäuse 5 Module: TeSys U, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: TeSys U, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 5 Module: TeSys U, direkt in 555 mm breitPaketgehäuse 4 Module: TeSys U, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 4 Module: TeSys U, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 4 Module: TeSys U, direkt in 555 mm breitPaketgehäuse
9-mm-Raster	48
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	35 mm
Breite	465 mm
Tiefe	16 mm

Produktgewicht	0,16 kg
Farbe	Natur
Material	Metall

Montage

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	3,7 cm
VPE 1 Länge	47,3 cm
VPE 1 Gewicht	160,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	8,0 cm
VPE 2 Breite	12,4 cm
VPE 2 Länge	47,5 cm
VPE 2 Gewicht	2,054 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	576
VPE 3 Höhe	44,5 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	109,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------