



#### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Rückplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 + 150 mm Tiefe 400 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Beschreibung der Montageplatte	Einfach
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	36 Module in 650 mm breitGehäuse 36 Module in 650 + 150 mm breitGehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

#### Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	524 mm
Höhe	1794 mm
Tiefe	35 mm
Produktgewicht	25,56 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse 36 37,5 mm 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse 36 12,5 mm

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	52,5 cm
VPE 1 Länge	180,0 cm
VPE 1 Gewicht	22,0 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	34
VPE 2 Höhe	90,0 cm
VPE 2 Breite	120,0 cm
VPE 2 Länge	202,0 cm
VPE 2 Gewicht	781,0 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------