



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Eingehender Anschlussblock
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Position des Anschlusses	Unten
PTC_D77176_MGA	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm Bodenstehendes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm Wandmontiertes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert INS250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: fixiert INV250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: fixiert INV100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 160 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: fixiert NSX250 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: fixiert INV160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation ComPact: fixiert INV200 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation
Nennbetriebsstrom Ie	250 A
Produktgewicht	1,48 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,500 cm
VPE 1 Breite	22,000 cm
VPE 1 Länge	23,500 cm
VPE 1 Gewicht	1,409 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	90
VPE 2 Höhe	83,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	138,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------