



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Baureihe | PrismaSeT |
| Baureihe | PrismaSeT G PrismaSeT P |
| Produkt- oder Komponententyp | Blende |
| Zubehör / Teilekategorie | Installationszubehör |
| Kompatible Produktfamilie | PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld |
| Typ der Frontplatte | Einfach |
| Installiertes Gerät | TeSys: fixiert TeSys U - horizontal Installation Altistart: ATS01N |
| Beschreibung Pole | 9 3P: modulare Schiene Träger: TeSys U horizontal Anlage |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung | Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm |
| Anzahl der vertikalen Module (50 mm) | 5 |
| Normen | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Produktzertifizierungen | ASTA |
| Material | Stahl |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt Strukturiert |
| Beschichtung | Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver |
| Farbe | Weiß (RAL 9003) |
| Höhe | 250 mm |
| Breite | 500 mm |
| Produktgewicht | 1,04 kg |
| Menge pro Satz | Satz à 1 |
| Funktionseinheit | 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse TeSys TeSys U fixiert horizontal 3P 9 direkt 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse TeSys TeSys U fixiert horizontal 3P 9 direkt 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Altistart ATS01N 9 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Altistart ATS01N 9 5 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Altistart ATS01N 2 5 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Altistart ATS01N 2 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Altistart ATS01N 9 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Altistart ATS01N 2 5 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 3,0 cm |
| VPE 1 Breite | 26,2 cm |
| VPE 1 Länge | 51,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 1,057 kg |
| VPE 2 Art | BB1 |

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 16,5 cm |
| VPE 2 Breite | 27,8 cm |
| VPE 2 Länge | 52,5 cm |
| VPE 2 Gewicht | 10,806 kg |
| VPE 3 Art | P12 |
| VPE 3 Menge | 270 |
| VPE 3 Höhe | 95,0 cm |
| VPE 3 Breite | 80,0 cm |
| VPE 3 Länge | 120,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 303,5 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| PVC-frei | Ja |
| Enthält Halogene | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|