



#### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	FuPact: fixiert ISFT100N - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Installation
Beschreibung Pole	6 3P: Sammelschienen Träger: ISFT100N vertikal Anlage 8 3P: Montageplatte Träger: ISFT100N vertikal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

#### Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm
Anschlussposition	Hinterer Anschluss Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	8
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	400 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	1,64 kg
Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse FuPact ISFT100N fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 6 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 8 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact ISFT100N fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 6 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 8 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse FuPact ISFT100N fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 8 direkt 8 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact ISFT100N fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 8 direkt 8 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse FuPact ISFT100N fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 8 direkt 8 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse FuPact ISFT100N fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 6 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 8

#### Montage

Schutzart (IP)	IP30
----------------	------

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	41 cm
VPE 1 Länge	51,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,662 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	11 cm
VPE 2 Breite	42,5 cm
VPE 2 Länge	53 cm
VPE 2 Gewicht	10,423 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	57 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	95 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------