



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe | PrismaSeT |
| Baureihe | PrismaSeT G |
| Produkt- oder Komponententyp | Blende |
| Zubehör / Teilekategorie | Installationszubehör |
| Kompatible Produktfamilie | PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse |
| Typ der Frontplatte | Ausschnitt |
| Installiertes Gerät | FuPact: fixiert ISFT160 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - horizontal Installation |
| Beschreibung Pole | 1 3P: Montageplatte Träger: ISFT160 horizontal Anlage |
| Betriebsposition | Horizontal |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung | Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Paketgehäuse - Breite 600 mm |
| Anschlussposition | Direktverbindung |
| Anzahl der vertikalen Module (50 mm) | 3 |
| Normen | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Produktzertifizierungen | ASTA |
| Material | Stahl |
| Oberflächenbeschaffenheit | Strukturiert Matt |
| Beschichtung | Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver |
| Farbe | Weiß (RAL 9003) |
| Höhe | 150 mm |
| Breite | 500 mm |
| Produktgewicht | 0,58 kg |
| Menge pro Satz | Satz à 1 |
| Funktionseinheit | 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse FuPact ISFT160 fixiert Griff Sicherungshalter horizontal 3P 1 direkt 6 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse FuPact ISFT160 fixiert Griff Sicherungshalter horizontal 3P 1 direkt 6 600 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse FuPact ISFT160 fixiert Griff Sicherungshalter horizontal 3P 1 direkt 6 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 3,0 cm |
| VPE 1 Breite | 16,5 cm |
| VPE 1 Länge | 51,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 598,0 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 10 |

| | |
|---------------|----------|
| VPE 2 Höhe | 17,0 cm |
| VPE 2 Breite | 17,5 cm |
| VPE 2 Länge | 53,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 6,114 kg |
| VPE 3 Art | P12 |
| VPE 3 Menge | 90 |
| VPE 3 Höhe | 40,0 cm |
| VPE 3 Breite | 80,0 cm |
| VPE 3 Länge | 120,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 66,5 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| PVC-frei | Ja |
| Enthält Halogene | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|