



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	FuPacT: fixiert ISFT250 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - horizontal Installation
Beschreibung Pole	1 3P: Montageplatte Träger: ISFT250 horizontal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Paketgehäuse - Breite 600 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	5
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	250 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	0,78 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse FuPacT ISFT250 fixiert Griff Sicherungshalter horizontal 3P 1 direkt 6 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse FuPacT ISFT250 fixiert Griff Sicherungshalter horizontal 3P 1 direkt 6 600 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse FuPacT ISFT250 fixiert Griff Sicherungshalter horizontal 3P 1 direkt 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	26,5 cm
VPE 1 Länge	51,5 cm
VPE 1 Gewicht	778,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10

VPE 2 Höhe	16,5 cm
VPE 2 Breite	27,5 cm
VPE 2 Länge	53,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,059 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	90
VPE 3 Höhe	39,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	84,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------