



### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NSXm ohne Erdchlusschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSXm mit Erdchlusschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
Beschreibung Pole	1 3P oder 4P: Montageplatte Träger: NSXm horizontal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

### Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Bodenstehendes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm Wandmontiertes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	3
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	150 mm
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact NSXm ohne fixiert Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact NSXm ohne fixiert Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSXm ohne fixiert Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact NSXm mit fixiert Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact NSXm mit fixiert Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSXm mit fixiert Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPact NSXm ohne fixiert Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPact NSXm ohne fixiert Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPact NSXm mit fixiert Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPact NSXm mit fixiert Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	16,5 cm
VPE 1 Länge	51,5 cm
VPE 1 Gewicht	644 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	17 cm
VPE 2 Breite	17,5 cm
VPE 2 Länge	53 cm
VPE 2 Gewicht	6,693 kg
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	10
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	40 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	6,934 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------