



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Universal-Stromversorgungsblock
Produktname	Linergy BW
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse Linergy Linergy BW Sammelschiene
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Normen	IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy BW Sammelschiene
Beschreibung der Pole	3P 4P
PTC_D77176_MGA	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Gehäuse - Breite 650 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPact: fixiert NSX400 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS400 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS630 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS400 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS630 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS400 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS630 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPact: fixiert NSX630 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPact: fixiert NSX400 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPact: fixiert NSX630 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPact: fixiert INS320 - 400 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPact: fixiert INS500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPact: fixiert INV320 - 400 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPact: fixiert INV500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS400 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS630 mit Erdchluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation
Nennbetriebsstrom le	630 A
Produktgewicht	1 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,5 cm
VPE 1 Breite	19,0 cm
VPE 1 Länge	24,5 cm
VPE 1 Gewicht	930,0 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	90
VPE 2 Höhe	76,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	111,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------