



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Baureihe | PrismaSeT |
| Baureihe | PrismaSeT G PrismaSeT P |
| Produkt- oder Komponententyp | Blende |
| Zubehör / Teilekategorie | Installationszubehör |
| Kompatible Produktfamilie | PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld |
| Typ der Frontplatte | Ausschnitt |
| Installiertes Gerät | ComPacT: fixiert NSXm ohne Erdschlusschutz - Steuerung: direkter Drehgriff - horizontal Installation |
| Beschreibung Pole | 1 3P oder 4P: Montageplatte Träger: NSXm horizontal Anlage |
| Betriebsposition | Horizontal |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------------|---|
| Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung | Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Bodenstehendes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm Wandmontiertes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm |
| Anschlussposition | Direktverbindung |
| Anzahl der vertikalen Module (50 mm) | 3 |
| Normen | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Produktzertifizierungen | ASTA |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt Strukturiert |
| Beschichtung | Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver |
| Farbe | Weiß (RAL 9003) |
| Höhe | 150 mm |
| Menge pro Satz | Satz à 1 |
| Funktionseinheit | 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSXm ohne fixiert direkter Drehgriff horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSXm ohne fixiert direkter Drehgriff horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPacT NSXm ohne fixiert direkter Drehgriff horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSXm ohne fixiert direkter Drehgriff horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSXm ohne fixiert direkter Drehgriff horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 1,600 cm |
| VPE 1 Breite | 15,700 cm |
| VPE 1 Länge | 51,100 cm |
| VPE 1 Gewicht | 624,000 g |

| | |
|---------------|------------|
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 17,000 cm |
| VPE 2 Breite | 17,700 cm |
| VPE 2 Länge | 52,900 cm |
| VPE 2 Gewicht | 6,537 kg |
| VPE 3 Art | P12 |
| VPE 3 Menge | 30 |
| VPE 3 Höhe | 29,500 cm |
| VPE 3 Breite | 80,000 cm |
| VPE 3 Länge | 120,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 32,000 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| PVC-frei | Ja |
| Enthält Halogene | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|