



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Transparent
Installiertes Gerät	Leistungsmesser: kilowatt-hour meters - vertikal Installation Anschluss TeSys: fixiert GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 - horizontal Installation
Beschreibung Pole	3 2P: Montageplatte Träger: kilowatt-hour meters vertikal Anlage 2 4P: Montageplatte Träger: kilowatt-hour meters vertikal Anlage 7 3P: modulare Schiene Träger: GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 horizontal Anlage

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	6
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Glas
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	300 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	1,38 kg

Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Anschluss 2 6 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Anschluss 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Anschluss 2 6 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 fixiert horizontal 3P 7 direkt 7 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 fixiert horizontal 3P 7 direkt 7 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 6 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 2P 3 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	31,5 cm
VPE 1 Länge	51,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,431 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	16,5 cm
VPE 2 Breite	32,5 cm
VPE 2 Länge	53 cm
VPE 2 Gewicht	11,726 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	46 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	81,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------