




Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Transparent
Installiertes Gerät	Leistungsmesser: kilowatt-hour meters - vertikal Installation
Beschreibung Pole	2 4P: Montageplatte Träger: kilowatt-hour meters vertikal Anlage 2 3P: Montageplatte Träger: kilowatt-hour meters vertikal Anlage

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	9
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Glas
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	450 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	2,04 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 9 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 9

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	46,000 cm
VPE 1 Länge	50,000 cm
VPE 1 Gewicht	2,114 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6

VPE 2 Höhe	16,500 cm
VPE 2 Breite	53,500 cm
VPE 2 Länge	83,000 cm
VPE 2 Gewicht	13,670 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	12
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	34,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------