



### Hauptmerkmale

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Baureihe                      | PrismaSeT                                          |
| Baureihe                      | PrismaSeT P                                        |
| Produkt- oder Komponententyp  | Belüftetes Dach                                    |
| Kompatible Produktfamilie     | PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse                      |
| Geräteanwendung               | Niederspannungs-Energieverteilung                  |
| Gehäusetyp                    | Metallgehäuse                                      |
| Die Installationsbeschreibung | Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm              |
| Normen                        | IEC 61439-1 für Gehäuse<br>IEC 61439-2 für Gehäuse |
| Produktzertifizierungen       | ASTA                                               |

### Zusatzmerkmale

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Material                  | Behandeltes Stahlblech                                                    |
| Beschichtung              | Elektrophoresisbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver |
| Oberflächenbeschaffenheit | Strukturiert<br>Matt                                                      |
| Farbe                     | Weiß (RAL 9003)                                                           |
| Spezielle Farboptionen    | Ja                                                                        |
| Breite                    | 650 mm                                                                    |
| Tiefe                     | 400 mm                                                                    |
| Produktgewicht            | 2,7 kg                                                                    |
| Menge pro Satz            | Satz à 1                                                                  |

### Montage

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Schutzart (IP) | IP55 für Gehäuse |
| Schutzart (IK) | IK10             |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 4,0 cm   |
| VPE 1 Breite  | 42,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 83,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 2,83 kg  |
| VPE 2 Art     | P12      |
| VPE 2 Menge   | 60       |
| VPE 2 Höhe    | 93,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 80,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 182,0 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                         |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                           |
| PVC-frei                            | Ja                                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|