



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LA4D
Produkt- oder Komponententyp	Entstörmodul
Produktkompatibilität	3P LC1D80 - D150 4P LC1D80004 - D115004 4P LC1D40008 - D80008

Zusatzmerkmale

Montageort	Oben
Montagemodus	Durch Schrauben
Unterdrückertechnologie	RC-Stromkreis
[Uc] Steuerkreisspannung	50 - 127 V AC 50/60 Hz
Max. Spitzenspannung	3 Uc
Produktgewicht	0,018 kg

Montage

Normen	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktzertifizierungen	UL[RETURN]CSA
Schutzart (IP)	IP2x entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,7 cm
VPE 1 Breite	4,1 cm
VPE 1 Länge	5,0 cm
VPE 1 Gewicht	22,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	78
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,874 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------