



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Kanal PrismaSeT PrismaSeT P Kanal
Typ der Frontplatte	Transparent
Installiertes Gerät	TeSys: fixiert GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 - horizontal Installation
Beschreibung Pole	3 3P: modulare Schiene Träger: GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 horizontal Anlage

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	6
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Glas
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	300 mm
Breite	300 mm
Produktgewicht	0,76 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 fixiert horizontal 3P 3 direkt 7 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 fixiert horizontal 3P 3 direkt 7

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	26,5 cm
VPE 1 Länge	31,0 cm
VPE 1 Gewicht	901,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm

VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,909 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------