



### Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KN
Produkt- oder Komponententyp	Elektrische und mechanische Verbindung
Produktkompatibilität	KN
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	40 A 63 A
Angebotstyp	Ersatzteil
Farbe	Weiß (RAL 9001)

### Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Geringe Energieverteilung
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230-500 V
Steuerungstyp	Ohne
Anzahl Kreise	1
Breite	200 mm
Tiefe	38 mm
Höhe	100 mm
Produktgewicht	600 g

### Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Normen	IEC 61439-6 IEC 60439-2

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	10,0 cm
VPE 1 Länge	20,0 cm
VPE 1 Gewicht	466,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,313 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	29,4 cm
VPE 3 Breite	60,0 cm
VPE 3 Länge	80,0 cm
VPE 3 Gewicht	35,65 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------