



### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfelddurchführung
Geliefertes Zubehör	Abdeckrahmen
Gehäusemontage	Bodenstehend
Art der Tür	Deckelrahmen
Schutzart (IP)	IP30

### Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Schaltfeldkanal - Breite 400 mm
Türöffnungswinkel	120°
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	36
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	2000 mm
Breite	400 mm
Produktgewicht	6,64 kg
Material	Behandeltes Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)

### Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN/IEC 62262
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,5 cm
VPE 1 Breite	46,0 cm
VPE 1 Länge	198,0 cm
VPE 1 Gewicht	6,83 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	80 cm
VPE 2 Breite	120 cm
VPE 2 Länge	202 cm
VPE 2 Gewicht	145 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------