



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Gehäuse - Breite 400 mm Tiefe 400 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Schaltfeldkanal - Breite 300 mm Tiefe 400 mm
Beschreibung der Montageplatte	Einfach
Installiertes Gerät	Mensch-Maschine-Schnittstelle: HSI
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	3 Module: HSI in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: HSI in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: HSI in 650 mm breitGehäuse 3 Module: HSI in 300 mm breitSchaltfeldkanal 3 Module: HSI in 400 mm breitGehäuse 4 Module: HSI in 850 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: HSI in 300 mm breitbodenstehender Kanal 3 Module: HSI in 300 mm breitwandmontierter Kanal 3 Module: HSI in 850 mm breitbodenstehendes Gehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Kunststoff
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	96 mm
Höhe	96 mm
Tiefe	21 mm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Produktgewicht	0,04 kg
Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeldkanal Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 4 3 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 1 4 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 1 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 1 3 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 1 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeldkanal Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 1 3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,200 cm
VPE 1 Breite	9,500 cm
VPE 1 Länge	9,800 cm
VPE 1 Gewicht	28,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	200
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,100 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------